

**Garant****Hårdmetal- betonborsæt, Antal bor: 5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	786078 5
GTIN	4062406773489
Artikelklasse	71C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bor bestykket med seje, hårde hårdmetalplader og loddet ved høj temperatur. Asymmetrisk notform, der giver god transport af boremel.

**Slag- og drejebor** med kraftig skæreplade i hårdmetal.

**Anvendelse:**

Overvejende til at **bore dyvelhuller med slagboremaskiner** i beton, murværk, natur- og kunststen.

Også til rotationsboring i hårdt og blødt træ, kunststof, akryl og keramik.

Også velegnet til at bore i hærdet stål, hvis der rettes på skærene.

**Indhold:**

Bor nr. 786070: 1 stk. af hver str. 4; 5; 6; 8; 10

**Teknisk beskrivelse**

Antal bor	5
Skæremateriale	HM
Norm	ISO 5468
Norm	DIN 8039

Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	Cylinderskaft
Produkttype	Stenbor

---

## Tilbehør

Hårdmetal-betonbor Bor-Ø 4 mm	786070 4
Hårdmetal-betonbor Bor-Ø 5 mm	786070 5
Hårdmetal-betonbor Bor-Ø 6 mm	786070 6
Hårdmetal-betonbor Bor-Ø 8 mm	786070 8
Hårdmetal-betonbor Bor-Ø 10 mm	786070 10