

Garant**GARANT Master Mute borestagsskaft vibrationsdæmpende, 15×D, System / skaft-Ø: GL/16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264874 GL/16
GTIN	4062406770198
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Udførelse:**

Skaftet er forstærket med hårdmetal.

Leveringsomfang:

Reduktionsadapter til kølemiddeltilslutning.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ skaft-}\varnothing + \text{midterforskydning } L_3 \text{ skærehoved.}$

Komfortabel borestangsplacering vha. klargøringshoved nr. 265001.

Indvendig køling: ja

System: GL

Samlet længde L: 268 mm

ikke spåntagningsbart område S: 102 mm

Anbefalet spændelængde: 64 mm

Montageskruesæt: 269026 1

Teknisk beskrivelse

Montageskruesæt	269026 1
Anbefalet spændelængde	64 mm
System	GL
ikke spåntagningsbart område S	102 mm
Samlet længde L	268 mm
Serie	Master Mute

Indv. drejedybde op til	15xD
Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestangsbasisenhed