

**Montageværktøjssortiment, 59 dele i værktøjsrygsæk, Antal dele: 59****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	686016 59
GTIN	4062406773199
Artikelklasse	66H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Førsteklasses tekstiltasker bestykket med praktiske værktøjssortimenter som ledsager til dine daglige opgaver.

**Leveringsomfang:**

Skydelære: 1 stk. nr. 410625 str. 150

Båndmål: 1 stk. nr. 462010 str. 5

Dobbelt gaffelnøgle: 1 stk. nr. 610950 af hver str. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19

Sekskantvinkelnøglesæt, lange, med kuglehoved: 1 stk. nr. 627225 str. 9 (1,5 – 10 mm)

Topnøglesortimenter, 1/4 tomme: 1 stk. nr. 630368 str. 6 (29 dele)

Skruetrækker til ligekærv: 1 stk. nr. 660701 af hver str. 3, 4, 7

Skruetrækker til Phillips: 1 stk. nr. 668401 af hver str. 0, 1, 2

Kombitang: 1 stk. nr. 702995 str. 180

Vandpumpetang ind. hærdede kæber: 1 stk. nr. 706145 str. 250

Flad rundtang, buet: 1 stk. nr. 713595 str. 200

Skævbidere: 1 stk. nr. 725245 str. 160

Smedehammer: 1 stk. nr. 750125 str. 300

Skiftenøgler: 1 stk. nr. 813961 str. 200

Universalkniv: 1 stk. nr. 845039 str. 160

LED-lommelygte: 1 stk. nr. 081437 str. BLACK

Tekstil-værktøjsrygsæk: 1 stk. nr. 692267 str. 1

**Bemærk:**  
**Værktøjet leveres løst.**

## Teknisk beskrivelse

Antal dele	59
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	6-kant-hoved
Drivprofil	Unbrakonøgle
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Ligekærviskruetrækker
Produkttype	Værktøjssortiment

## Tilbehør

Universalkniv med greb i trykstøbt zink 18 mm Hel længde 160 mm	845039 160
Skævbider blank, med greb Hel længde 160 mm	725245 160
Værktøjstekstilrygsæk Type 1	692267 1
Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 3 mm	660701 3
Flad rundtang vinklet, blank, med grebsovertræk Hel længde 200 mm	713595 200
LED-lommelygtemed batterier Farve BLACK	081437 BLACK
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 18X19 mm	610950 18X19
Sekskantnøglesætfor Niklet Antal skruetrækkere 9	627225 9
Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 7 mm	660701 7
Skydelæremed momentklemning Måleområde 150 mm	410625 150
Topnøglesortiment 1/4 tomme firkant 29 dele Type 6	630368 6
Båndmål Båndlængde 5 m	462010 5

Skrueetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 1	668401 1
Skrueetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 2	668401 2
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 8X9 mm	610950 8X9
Vandpumpetang, sort forkromet, med grebsovertræk Hel længde 250 mm	706145 250
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 16X17 mm	610950 16X17
Skrueetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 0	668401 0
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 10X11 mm	610950 10X11
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 12X13 mm	610950 12X13
Vanadium-kombinationstang, blank, med tokomponentgreb Hel længde 180 mm	702995 180
Skrueetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 4 mm	660701 4
Smedehammer Vægt uden skaft 300 g	750125 300
Skiftenøgle med greb Hel længde 200 mm	813961 200