

**Garant****GARANT Master Mute borestangsskaft vibrationsdæmpende, 15×D, System / skaft-Ø: QC/20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264898 QC/20
GTIN	4062406770204
Artikelklasse	29E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skaftet er forstærket med hårdmetal.

**Leveringsomfang:**

Reduktionsadapter til kølemiddeltilslutning.

**Bemærk:**

Må ikke spændes på området markeret med S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ skaft-}\varnothing + H + \text{midterforskydning } L_3 \text{ skærehoved.}$

Komfortabel borestangsplacering vha. klargøringshoved nr. 265001.

Indvendig køling: ja

System: QC

Samlet længde L: 340 mm

ikke spåntagningsbart område S: 118 mm

Anbefalet spændelængde: 80 mm

Montageskruesæt: 269026 1

**Teknisk beskrivelse**

Stikforbindelsesstykker til kølemiddeltilslutning	269208
System	QC
Højtryksforbindesslange	269207
ikke spåntagningsbart område S	118 mm
Anbefalet spændelængde	80 mm
Montageskruesæt	269026 1

Samlet længde L	340 mm
Serie	Master Mute
Indv. drejedybde op til	15×D
Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestangsbasisenhed