

Garant**GARANT Master Mute borestangsskaft vibrationsdæmpende, 15×D, System / skaft-Ø: DM/40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264938 DM/40
GTIN	4062406773632
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Udførelse:**

Skaftet er forstærket med hårdmetal.

Leveringsomfang:

Reduktionsadapter til kølemiddeltilslutning.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ skaft-}\varnothing + H + \text{midterforskydning } L_3 \text{ skærehoved.}$

Komfortabel borestangsplacering vha. klargøringshoved nr. 265001.

Indvendig køling: ja

System: DM

Samlet længde L: 668 mm

ikke spåntagningsbart område S: 224 mm

Anbefalet spændelængde: 160 mm

Montageskruesæt: 269026 3

Teknisk beskrivelse

System	DM
ikke spåntagningsbart område S	224 mm
Montageskruesæt	269026 3
Stikforbindelsesstykker til kølemiddeltilslutning	269208
Anbefalet spændelængde	160 mm
Højtryksforbindesslange	269207

Samlet længde L	668 mm
Serie	Master Mute
Indv. drejedybde op til	15×D
Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestangsbasisenhed