

Garant GRIDLINE

ESD-skuffe, 12×20G, Skuffefronthøjde: 100mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972035 100
GTIN	4062406769789
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffer med 100 % helt udtræk i stabil stålkonstruktion og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Aluminiumsgribelister. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i intervaller på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).

Passer til:

Alle ESD-kabinetter 16G.

Lakering:

Skuffekorpus og front lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

Teknisk beskrivelse

Fronthøjde	100 mm
Nyttedybde i G	20
Nyttebredde i G	12
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Nyttehøjde	75 mm
Nyttedybde	500 mm
Nyttebredde	300 mm
med separat oplåsning af skuffer	nej

Skuffeutræk (delvist/helt udtræk)	100 %
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	12×20G
Produkttype	Skuffe