

Garant GRIDLINE

ESD-kabinet 16G til selvbestykning med skuffer, 12×20G, Højde, hus: 400mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972030 400
GTIN	4062406769734
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Til skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Anvendelse:

Skuffekabinet til individuel bestykning af arbejdsstation nr. 972010 - 972015 eller til ESD-filebænke nr. 972150 - 972185.

Lakering:

Korpus lysegråt som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

Bemærk:

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende. Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.

Teknisk beskrivelse

Vægt	11,5 kg
Bredde i G	12
Nyttehøjde	325 mm
Dybde	650 mm

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Højde	400 mm
Udførelse	til egen bestykning
Bredde	400 mm
Dybde i G	20
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Cylinderlås	Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	12×20G
Produkttype	Skabskabinet