

Garant GRIDLINE

**ESD-kabinet 16G til selvbestykning med skuffer med hjul, 12×20G, Højde, hus: 500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972032 500
GTIN	4062406769758
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Til skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. Med to faste hjul og to drejelige hjul 2 kuglelejer (drejelige hjul med bremses til hjul og drejekrans) Ø 125 mm med slidstærke, **ledende hjul**.

**Anvendelse:**

Skuffekabinet til individuel bestykning af arbejdsstation nr. 972010 - 972015 eller til ESD-filebænke nr. 972150 - 972185.

**Lakering:**

Korpus lysegråt som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

**Bemærk:**

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende. Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.

**Teknisk beskrivelse**

Bredde i G	12
Nyttehøjde	425 mm

Udførelse	med hjul
Udførelse	til egen bestykning
Bredde	400 mm
Dybde	650 mm
Højde	700 mm
Dybde i G	20
Maks. bæreevne	250 kg
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Cylinderlås	Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	12×20G
Produkttype	Skabskabinet