

Garant GRIDLINE

ESD-kabinet 16G til selvbestykning med skuffer, 12×20G, Højde, hus: 500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972030 500
GTIN	4062406769741
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Til skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Anvendelse:

Skuffekabinet til individuel bestykning af arbejdsstation nr. 972010 - 972015 eller til ESD-filebænke nr. 972150 - 972185.

Lakering:

Korpus lysegråt som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

Bemærk:

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende. Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.

Teknisk beskrivelse

Dybde i G	20
Bredde i G	12
Højde	500 mm
Udførelse	til egen bestykning

Nyttehøjde	425 mm
Vægt	13 kg
Dybde	650 mm
Bredde	400 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Cylinderlås	Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	12×20G
Produkttype	Skabskabinet