

Garant GRIDLINE

**ESD-skuffe med separat oplåsning af skufferne med én hånd, 12×20G,  
Skuffefronthøjde: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972036 125
GTIN	4062406773854
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skuffer med 100 % helt udtræk i stabil stålkonstruktion og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Aluminiumsgribelister. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i intervaller på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).

Med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Obligatorisk til alle montagevogne, mobile filebænke og kabinetter.

**Passer til:**

Alle ESD-kabinetter 16G.

**Lakering:**

Skuffekorpus og front lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

**Teknisk beskrivelse**

Skuffer, nytteflade i G	12×20
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Nyttebredde i G	12
Nyttehøjde	100 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Nyttedybde i G	20

Fronthøjde	125 mm
Nyttebredde	300 mm
Nyttedybde	500 mm
med separat oplåsning af skuffer	ja
Skuffeutræk (delvist/helt udtræk)	100 %
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	12×20G
Produkttype	Skuffe