

Ergonomisk arbejdsskammel UP, Sædefarve: GREY



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	965416 GREY
GTIN	4016849583976
Artikelklasse	96B

Beskrivelse

Udførelse:

Skammel hvor man sidder dynamisk. Bevægelig side takket være afrundet, skridsikker bundplade (360°). Dermed kan siddefladen vippes op til 10°. Kunststofstel med sikkerhedsgasfjeder, højdeindstilling ved hjælp af træk i den røde håndstrop.

Inklusive ekstra siddepude, blød, robust og holdbar, med skridsikker underside, i 100 % polyester, vaskbar op til 30 °C.

Siddeflade og sokkel i basaltgrå RAL 7012, skammelkorpus i sort, siddepude i kvartsgrå.

Norm:

DIN 68877

Teknisk beskrivelse

Vægt	4,3 kg
Bæreevne	120 kg
Højdeindstilling, udførelse	Gasfjeder
Farve, sædemateriale	kvartsgrå
Sæde-Ø	280 mm

Materiale, fodkryds	Kunststof
Materiale, sædeflade	Stof
Fod-Ø	330 mm
Bæreevne, stol	120 kg
Højdeindstillingsområde	450 - 630 mm
Produkttype	Skammel