

AEG

Vinkelslibere Akku, Type: BEWS18BLPX



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077125 BEWS18BLPX
GTIN	4058546223649
Artikelklasse	07A

Beskrivelse

Udførelse:

Børsteløs, effektiv 18 V vinkelsliber med kompakt konstruktion.

- **Hurtig justering af beskyttelseskærm**
- **LED-advarselsslampe til beskyttelse mod overbelastning**
- **Fladt og robust metalgearhus til opgaver på svært tilgængelige steder**

Leveringsomfang:

Uden akku og uden lader, i æske.

Bemærk:

Passende reserveakkuer finder du under nr. 073846-073848. Akku-startsæt under nr. 073844.

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: AEG type AS 18 V

Producentbetegnelse: BEWS18-125BLPX

Batterispænding: 18 V

maks. omdrejningstal: 11000 min⁻¹

Maks. skive-Ø: 125 mm

Maks. skæredybde: 22 mm

Vægt: 2,3 kg

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde	22 mm
Producentbetegnelse	BEWS18-125BLPX
Kickbackstop	nej
Blød opstart	nej
Batterispænding	18 V
Dødemandskontakt	ja
Genstartsspærre	ja
Maks. skive-Ø	125 mm
Vægt	2,3 kg
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	AEG type AS 18 V
Energiforsyning	Akkudrevet
Overbelastningssikring	ja
maks. omdrejningstal	11000 min ⁻¹
Produkttype	Vinkelslibere