

Garant**Elektrisk højdejusterbar ESD-arbejdsplads Bæreevne maks. 250 kg, ESD-plade, Type: 1250/S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972017 1250/S
GTIN	4062406773595
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

ESD-arbejdsplads med elektrisk højdejustering. Ikke ledende basisstel med løfteenhed med tværstivere i siden og bagpå til stabilisering. 50 mm tyk volumenledende ESD-plade. Betjeningspanelet er ikke ESD-ledende. Arbejdsbord med forskydelige plader, ledende, lysegrå som RAL 7035, mulighed for opstilling på række.

Lakering:

Højdejusterbare fødder i sort, tværstivere i antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Anbefaling:

Nemt montagearbejde i stående og siddende stilling.

Bemærk:

På grund af den maksimale bæreevne bør der kun benyttes mobile kabinetter. Undgå at montere kabinetter under arbejdspladen. Yderligere påbygningsdele reducerer bæreevnen tilsvarende. Leveres komplet monteret.

Teknisk beskrivelse

Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Vægt	98 kg

Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	720 - 1200 mm
Maks. bæreevne	250 kg
Dybde	750 mm
Løfthastighed	38 mm/s
Arbejdsplade, længde	1250 mm
Bredde	1250 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	50 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Arbejdsbord