

Garant**Elektrisk højdejusterbar ESD-arbejdsplads Bæreevne maks. 250 kg, ESD-plade, Type: 1500****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972017 1500
GTIN	4062406773601
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

ESD-arbejdsplads med elektrisk højdejustering. Ikke ledende basisstel med løfteenhed med tværstivere i siden og bagpå til stabilisering. 50 mm tyk volumenledende ESD-plade. Betjeningspanelet er ikke ESD-ledende. Arbejdsbord uden forskydelige plader, opstilling på række ikke mulig.

Lakering:

Højdejusterbare fødder i sort, tværstivere i antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Anbefaling:

Nemt montagearbejde i stående og siddende stilling.

Bemærk:

På grund af den maksimale bæreevne bør der kun benyttes mobile kabinetter. Undgå at montere kabinetter under arbejdspladen. Yderligere påbygningsdele reducerer bæreevnen tilsvarende. Leveres komplet monteret.

Teknisk beskrivelse

Arbejdsplade, længde	1500 mm
Løftehastighed	38 mm/s
Dybde	750 mm

Bredde	1500 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Maks. bæreevne	250 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Vægt	101 kg
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	610 - 1200 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	50 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Arbejdsbord