



Laserafstandsmåler, Type: GLM100-25C



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	465560 GLM100-25C
GTIN	4059952614298
Artikelklasse	46T

Beskrivelse

Udførelse:

Laserafstandsmåler med robust, stødsikkert hus, stænkvands- og støvbeskyttet. Belyst display med tre linjer til optimal læsbarhed. Laserklasse 2 iht. IEC 825-1. Præcision over store afstande. Overførsel af målinger via Bluetooth til den nye MeasureOnApp.

Udførelse reklametekst:

Laserafstandsmåler med robust, stødsikkert hus, stænkvands- og støvbeskyttet. Belyst display med tre linjer til optimal læsbarhed. Laserklasse 2 iht. IEC 825-1. Stativgevind 1/4 tommer. Den integrerede 360° hældningssensor viser hældningen af et objekt ved at lægge huset direkte på og muliggør en indirekte højdemåling. Opret digitale plantegninger, importer eksisterende plantegninger, rediger og eksporter arbejdsresultater samt enkel byggepladsmåling. Dataoverførsel via Bluetooth®.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive taske. Inkl. batterier nr. 081551 LR6.

Specialtilbehør:

Målestativ nr. 468558.

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende batterier	2
Vægt	230 g
Areal- og volumenberegning	ja
Interface	Bluetooth-port
Serie	GLM100-25C
Strømforsyning	081551 LR6
Hældningssensor	360 grader
Bredde	64 mm
Hentning af seneste måling	ja
Målenøjagtighed	±1,5 mm
Indirekte måling (pythagoras)	ja
Addition / subtraktion	ja
Digital målsøger	ja
Producentbetegnelse	GLM100-25C
Længde	142 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Energiforsyning	Batteridrevet
Højde	28 mm
Rækkevidde	100 m
Stativgevind	1/4 tommer
Minimal-/maksimalmåling	ja
Laserklasse iht. IEC 825-1	2
Produkttype	Afstandsmåler

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR6

081551 LR6

