

**Skære- og varmebeskyttelsehandsker, par, Handskestørrelse: 8****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 094619 8 |
| GTIN | 4062406773373 |
| Artikelklasse | 02H |

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX-skære- og varmebeskyttelsehandsker i 10-gauge-strikteknologi.
Skærebeskyttelsesklasse C. Kontaktvarmebeskyttelse op til 250 °C (maks. 15 sekunder).

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|------------------------------|
| EN 388 | 4X31C |
| EN 407 | X2XXXX |
| Kontaktvarme op til | 250 °C |
| Bæremateriale | Polyester, aramid, glasfiber |
| Belægning | Nitril |
| Farve | orange/sort |

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Anvendelse | flergangsbrug |
| Anvendelsesområde | Allround |
| Strikketeknologi | 106114G3 |
| Skærebeskyttelsesklasse | C |
| Norm | EN 407 |
| Produkttype | Varmebeskyttelsehandsker |