

**Skære- og varmebeskyttelsehandsker, par, Handskestørrelse: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094619 10
GTIN	4062406773397
Artikelklasse	02H

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX-skære- og varmebeskyttelsehandsker i 10-gauge-strikteknologi.
Skærebeskyttelsesklasse C. Kontaktvarmebeskyttelse op til 250 °C (maks. 15 sekunder).

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

EN 388	4X31C
EN 407	X2XXXX
Kontaktvarme op til	250 °C
Bæremateriale	Polyester, aramid, glasfiber
Belægning	Nitril
Farve	orange/sort

Anvendelse	flergangsbrug
Anvendelsesområde	Allround
Strikketeknologi	106114G3
Skærebeskyttelsesklasse	C
Norm	EN 407
Produkttype	Varmebeskyttelsehandsker