

Garant

Fræsestiftsæt, belagt GARANT Master Steel – grov, 5 dele, HM AlCrN, Antal fræsestifter: 5

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	547405 5
GTIN	4062406774479
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:**

Den innovative tandgeometri muliggør en **meget høj spåntagningsydelse** og samtidig en **rolig gang og god manøvredegtighed**. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

Den nyudviklede innovative tandgeometri muliggør en høj spåntagningsydelse og giver samtidig en ekstremt rolig gang og meget god manøvredegtighed. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet ved skrubning og sletbearbejdning.

HM-fræsestifts Sortiment STEEL Cut med gængse formvarianter.

Med højeffektiv belægning af hensyn til længere standtid, mindre varmetilgang, bedre spåntransport.

- **Høj materialefjernelse.**
- **Roligt løb.**
- **Højeffektiv belægning af hensyn til lav varmebelastning, længere standtid, forbedret spåntransport.**
- **Topmoderne substrat – optimeret til stålmaterialer.**
- **Ekstreme standtider.**

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal.

Anvendelse:

Optimeret til bearbejdning af **stål og stålgoods**.

Egner sig til stort set alle stålmaterialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader.

Leveringsomfang:

1 stk. af hver nr. 547400 str. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.

Bemærk:

Materialer med dårlig varmeledelse; reducer omdrejningstallet for at undgå blåfarvning af fræsestiften og tilsmudsning.

Teknisk beskrivelse

Serie	GARANT Master Steel
Skæremateriale	HM AlCrN
Skaft-Ø	6 mm
Antal fræsestifter	5
Produkttype	Fræsestift

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
GG (G)	egnet		

Tilbehør

Fræsestift med belægning GARANT Master Steel – grov
Type C1225

547400 C1225

Fræsestift med belægning GARANT Master Steel – grov
Type F1225

547400 F1225

Fræsestift med belægning GARANT Master Steel – grov
Type A1225

547400 A1225

Fræsestift med belægning GARANT Master Steel – grov
Type D1210

547400 D1210

Fræsestift med belægning GARANT Master Steel – grov
Type G1225

547400 G1225