

Garant**Digital dybdeskydelære HCT IP67 med Bluetooth, Måleområde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	418685 300
GTIN	4062406773984
Artikelklasse	41A

Beskrivelse**Udførelse:**

Stort, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal. Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 20 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares. 2-komponenthus med **gribevenlig Haptoprene-overflade**. Målefladerne er finslebne. Måleskinnen foran er forsynet med en fin, hærdet målestift Ø 1,5 mm, 5 mm lang. Med preset (forindstilling af mål).

Digital dybdeskydelære IP67 HCT med Bluetooth 5.0. **Stort, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal.** Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 10 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares. 2-komponenthus med **gribevenlig Haptoprene-overflade**. Målefladerne er finslebne. Måleskinnen foran er forsynet med en fin, hærdet målestift Ø 1,5 mm, 5 mm lang. Med preset (forindstilling af mål).

Udførelse **med Bluetooth**. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Appen fås gratis til Android og iOS. Kan også anvendes via Human Interface Device (HID).

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Ekstra bro 320 mm lang nr. 418689, Måleindsats til afstandsmålinger nr. 418630.

Teknisk beskrivelse

Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Kalibrering	A1
Interface	Bluetooth-port
Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Serie	HCT
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HCT Windows App
Energiforsyning	Batteridrevet
Brolængde	100 mm
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Tværsnit, måleskinne	16×3,5 mm
Batteritype	Knapcelle
Antal medfølgende batterier	1
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Dybdeskydelære

Services

Kalibrering 300 mm	Dybdeskydelære med hage Maks. måleområde	021220 300
DAkkS-kalibrering 300 mm	Dybdeskydelære med hage Maks. måleområde	021230 300

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Afdækning til skydelære Type B	412237 B
Skrue til dybdelæreholder	412236