



Selvnivellerende krydslinjelaser LINO, Type: L6RS



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	468486 L6RS
GTIN	7640180530640
Artikelklasse	47C

Beskrivelse

Udførelse:

Robust, ergonomisk kunststofhus, støv- og stænkvandsbeskyttet. Selvnivellerende multilinjelaser med 3× 360° laserlinjer. Én vandret og to lodrette 360° laserlinjer. Laserlinjerne er tynde, skarpe og ses tydeligt. Lasereffekten kan indstilles i 3 trin for at få bedre synlighed eller længere driftstid. Selvnivellering over lange afstande ved skrå flader. Tidsbesparelse takket være enkel opsætning af lodpunktet. Fast lodpunkt takket være integreret basis. Enkel og præcis justering af laserlinjerne med $\pm 10^\circ$. Hukommelsesfunktion til personlige indstillinger. Støv- og stænkvandsbeskyttet. Konceptet med tredobbelt strømforsyning muliggør arbejde uden afbrydelser. Kan anvendes med Li-ion-akku, AA-batterier eller ledning.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

3× batteri nr. 081561 LR6, lasermåltavle og taske.

Teknisk beskrivelse

Højde	110 mm
-------	--------

Vægt	530 g
Stativgevind	1/4 UNC tommer
Antal medfølgende batterier	3
Laserens farve	rød
Rækkevidde med modtager	70 m
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Rækkevidde	25 m
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Bredde	60 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Fejlgrænse	±0,2 mm/m
Nivelleringsområde	±4 grader
Dybde	100 mm
Serie	LINO
Diameter med modtager	140 m
Driftstid	25 h
Produkttype	Krydslinjelaser

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR6

081561 LR6