

**Pudesliber (A) 4-lags, Ø 50 mm, Korn: 80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	555171 80
GTIN	4007220152768
Artikelklasse	55G

Beskrivelse**Udførelse:**

Specialværktøj med 4-lags-slibelærred og centrisk gevindholder, der griber ind i hinanden.

Anvendelse:

Til sideslibning på svært tilgængelige steder, såsom noter, hulkeler og slidser. Slibning med over- og underside mulig.

Bemærk:

Anvend spændedorn nr. 555175.

Slibemiddelforkortelse: A

Anbefalet omdrejningstal: 6500 min⁻¹

Teknisk beskrivelse

Kornstørrelsessammenligning	80
Skive-Ø	50 mm
Slibemiddel	Korund-slibekorn (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Slibemiddelunderlag	Leinen

Produktnavnsegenskab	Ø 50 mm
Drevmaskine	Ligeslibere
Anbefalet omdrejningstal	6500 min ⁻¹
Produkttype	Flapskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
tør	egnet		