



## Krympepatron Power Shrink Chuck med Safe-Lock, SK 40 ultrakort, Spænde-Ø D1: 25mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 302303 25     |
| GTIN                | 4034221062703 |
| Artikelklasse       | 34I           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Krympepatroner til maksimal spåntagningsydelse i forbindelse med high performance-spåntagning (HPC). Det optimerede design kombinerer høj stivhed med vibrationsdæmpning. Det skåner maskine, spindel og værktøj.

- **Safe-Lock-værktøjsudtrækssikring forhindrer utilsigtet udtrækning af værktøjet.**
- **Forøget spåntagningsydelse takket være højere omdrejningstal, højere tilspænding og større spåndybde.**
- **Kortere bearbejdningstider.**
- **Mere rolig gang, derved bedre overfladekvalitet og skånelse af værktøj, spindel og maskine.**
- **Med gevindboringer til afbalancering med skruer.**
- **Med Cool Jet-boringer, der kan lukkes.**
- **Med længdeindstillingskrue (justeringsområde 10 mm).**

#### Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6 **med Safe-Lock-slibning**. Egnede til alle krympeapparatyper, f.eks. induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeapparater.

#### Specialtilbehør:

Fræsere med Safe-Lock-slibning, se HM-fræsere.

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 - 308835.

Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

#### Bemærk:

Andre krympepatroner med **Safe-Lock** fås på forespørgsel.

## Teknisk beskrivelse

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Kølekanaler                             | låsbar                            |
| Udragende længde, A-mål                 | 75 mm                             |
| Udvendig $\varnothing$ D                | 50 mm                             |
| Spænde- $\varnothing$ D <sub>1</sub>    | 25 mm                             |
| $\varnothing$ D <sub>2</sub>            | 45,5 mm                           |
| maks. indspændingsdybde L <sub>E</sub>  | 58 mm                             |
| Adapter                                 | SK 40 ultrakort                   |
| Holder-standard                         | ISO 7388-1                        |
| Form                                    | ADB                               |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundløbsnøjagtighed                     | 3 $\mu$ m                         |
| Spåntagningsstrategi                    | HSC                               |
| Spåntagningsstrategi                    | HPC                               |
| Værktøjsudtrækningssikring              | Safe-Lock h6                      |
| Produkttype                             | Krympepatron                      |