



## Krympepatron Power Shrink Chuck med Safe-Lock, SK 40 ultrakort, Spænde-Ø D1: 20mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302303 20
GTIN	4034221062697
Artikelklasse	34I

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Krympepatroner til maksimal spåntagningsydelse i forbindelse med high performance-spåntagning (HPC). Det optimerede design kombinerer høj stivhed med vibrationsdæmpning. Det skåner maskine, spindel og værktøj.

- **Safe-Lock-værktøjsudtrækssikring forhindrer utilsigtet udtrækning af værktøjet.**
- **Forøget spåntagningsydelse takket være højere omdrejningstal, højere tilspænding og større spåndybde.**
- **Kortere bearbejdningstider.**
- **Mere rolig gang, derved bedre overfladekvalitet og skånelse af værktøj, spindel og maskine.**
- **Med gevindboringer til afbalancering med skruer.**
- **Med Cool Jet-boringer, der kan lukkes.**
- **Med længdeindstillingskrue (justeringsområde 10 mm).**

#### Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6 **med Safe-Lock-slibning**. Egnede til alle krympeapparatyper, f.eks. induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeapparater.

#### Specialtilbehør:

Fræsere med Safe-Lock-slibning, se HM-fræsere.

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 - 308835.

Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

#### Bemærk:

Andre krympepatroner med **Safe-Lock** fås på forespørgsel.

## Teknisk beskrivelse

Ø D <sub>2</sub>	35,5 mm
Udvendig Ø D	43 mm
Udragende længde, A-mål	65 mm
Kølekanaler	låsbar
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
maks. indspændingsdybde L <sub>E</sub>	52 mm
Adapter	SK 40 ultrakort
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudtrækningssikring	Safe-Lock h6
Produkttype	Krympepatron