

**STARCKE®****Papirslibetrekant med burrelås (A) Huller, 6 stk., Korn: 120****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	557636 120
GTIN	4002748777769
Artikelklasse	56Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slibepapir Starcke 540 FK (F-papir) med **høj styrke og tæt spredning**. Høj slibeydelse på grund af specialbehandlet korund **(A)**.

**Anvendelse:**

**Universelt anvendelig** til slibning af metal, ikke-jernholdigt metal, lak, maling, træ og kunststof.

**Passer til:**

passer til Bosch Multi-Cutter.

**Teknisk beskrivelse**

Korn	120
Finhedsgrad	Middel
Slibemiddel	Korund
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Bredde	88 mm
Længde	93 mm
Produkttype	Slibepapir med burrelukning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		