

STARCKE®**Papirslibetrekant med burrelås (A) Huller, 6 stk., Korn: 60****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	557636 60
GTIN	4002748777745
Artikelklasse	56Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Slibepapir Starcke 540 FK (F-papir) med **høj styrke og tæt spredning**. Høj slibeydelse på grund af specialbehandlet korund **(A)**.

Anvendelse:

Universelt anvendelig til slibning af metal, ikke-jernholdigt metal, lak, maling, træ og kunststof.

Passer til:

passer til Bosch Multi-Cutter.

Teknisk beskrivelse

Finhedsgrad	grov
Korn	60
Slibemiddel	Korund
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Bredde	88 mm
Længde	93 mm
Produkttype	Slibepapir med burrelukning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		