


3M Roloc™**Fiber-efterbehandlingslibeskiver (CER) PN-DR, Ø 50,8 mm,
Kornstørrelsessammenligning: 100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554068 100
GTIN	638060893005
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Universelt og effektivt **nylonfiber** kombineret **med præcisionsformede keramiske slibekorn (CER)** giver høj slibeydelse og lang levetid.

Anvendelse:

Til rengøring, affedtning og mattering af metalflader.

Teknisk beskrivelse

Finhedsgrad	grov
Skive-Ø	50,8 mm
Kornstørrelsessammenligning	100
Udførelse	A coarse
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 50,8 mm

maks. omdrejningstal	23000 min ⁻¹
Produkttype	Slibefilt

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		