

**Garant****CaraFin-polerblomstsæt 5 dele, Ø 20 mm, Korn: D151µm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 553992 D151   |
| GTIN                | 4062406776930 |
| Artikelklasse       | 51G           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

CaraFin-polerblomst af **elastisk PU-materiale** giver maksimal tilpasningsevne til komplekse emnegeometrier. **Belagt på begge sider med diamant.**

**Anvendelse:**

Perfekt egnet til brug sammen med skaft nr. 553997 43 og mikroslibesystemer nr. 078140 og 078150.

**Teknisk beskrivelse**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Farve                    | rosa                   |
| Poleringstrin            | Førpolering            |
| Serie                    | CaraFin                |
| Slibemiddelforkortelse   | D                      |
| Anbefalet omdrejningstal | 6000 min <sup>-1</sup> |
| Produktnavnsegenskab     | Ø 20 mm                |
| Produkttype              | Polerskive             |

**Brugerdata**

|                               | <b>Egnet til</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-kode</b> |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Mg                        | egnet            |                      |                 |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet            |                      |                 |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | egnet            |                      |                 |
| Stål < 55 HRC                 | egnet            |                      |                 |
| Stål < 60 HRC                 | egnet            |                      |                 |
| Stål < 67 HRC                 | egnet            |                      |                 |
| Hårdmetal (HM)                | egnet            |                      |                 |
| INOX                          | egnet            |                      |                 |
| Ti                            | egnet            |                      |                 |
| GG (G)                        | egnet            |                      |                 |
| CuZn                          | egnet            |                      |                 |
| Kunststof, GFK                | egnet            |                      |                 |
| Lak                           | egnet            |                      |                 |
| Uni                           | egnet            |                      |                 |
| våd, maksimal                 | egnet            |                      |                 |
| tør                           | egnet            |                      |                 |