

**Garant****CaraFin-polerblomstsæt 5 dele, Ø 20 mm, Korn: D64µm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	553992 D64
GTIN	4062406776947
Artikelklasse	51G

**Beskrivelse****Udførelse:**

CaraFin-polerblomst af **elastisk PU-materiale** giver maksimal tilpasningsevne til komplekse emnegeometrier. **Belagt på begge sider med diamant.**

**Anvendelse:**

Perfekt egnet til brug sammen med skaft nr. 553997 43 og mikroslibesystemer nr. 078140 og 078150.

**Teknisk beskrivelse**

Farve	rosa
Poleringstrin	Polering
Serie	CaraFin
Slibemiddelforkortelse	D
Anbefalet omdrejningstal	6000 min <sup>-1</sup>
Produktnavnsegenskab	Ø 20 mm
Produkttype	Polerskive

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		