



## Treklo-centrerpatroner, stål, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv. Ø A: 80mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	310505 80
GTIN	4019208028316
Artikelklasse	36S

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
- Enhed af stål med reduceret vægt og masseinerti.
- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed.

#### Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Fastgøres med skruer bagfra. Råflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

#### Norm:

**DIN 702-4.**

#### Leveringsomfang:

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendigt og 1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt indvendigt.

#### Specialtilbehør:

**Reserve- og ekstrabakker** se nr. 314000 – 315200.

**Spånstop** se nr. 312800.

**Bemærk:**

DIN 702-4 svarer til den gamle standard DIN 6350-1.

Treklo-centrerpatroner med justerbare bakker, se nr. 313120 – 313140.

## Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	7000 min <sup>-1</sup>
Gennemgang E	19 mm
Nøglefirkant K	6 mm
Centrerdybde C	3 mm
Centrer-Ø B	56 mm
Vægt	1,5 kg
Udv. Ø A	80 mm
Højde, med bakker H <sub>2</sub>	53,5 mm
Højde, uden bakker H <sub>1</sub>	39,5 mm
Norm	DIN 702-4
Materiale	Stål
Farvekode for tilbehør	Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner