



Treklo-centrerpatroner stål holder med kort konus, DIN 702-2, Udv. Ø A / konus: 250/6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	310655 250/6
GTIN	4019208036755
Artikelklasse	36S

Beskrivelse

Udførelse:

- Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
- Enhed af stål med reduceret vægt og masseinerti.
- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Til spindelhoveder DIN 55029 med **Camlock-gevindtapper**.

Norm:

DIN 702-2.

Leveringsomfang:

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendigt og 1 sæt = 3 hærdede drejebakker, trindelt indvendigt.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314000 – 315200. **Spånstop** se nr. 312800.

Bemærk:

Treklo-centrerpatroner med justerbare bakker, se nr. 313120 – 313140.
DIN 702-2 svarer til den gamle standard DIN 55029.

Teknisk beskrivelse

Konusstørrelse	6
Gevindtappernes størrelse	5/8-18
Antal gevindtapper	6
Nøglefirkant K	12 mm
Højde, med bakker H ₂	124 mm
Vægt	28 kg
maks. omdrejningstal	3000 min ⁻¹
Højde, uden bakker H ₁	83 mm
Udv. Ø A	250 mm
Gennemgang E	76 mm
Centrer-Ø B	106,4 mm
Norm	DIN 702-2
Farvekode for tilbehør	Röhms planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

Tilbehør

Bakkesæt 3 dele, blød Til patron type 250 mm	314400 250
Borebakkesæt 3 dele, hårde Til patron type 250	315000 250
Basisbakkesæt 3 dele hærdede Til patron type 250 mm	314000 250
Emnestop, grundmodul Højde h 15 mm	313036 15
Drejebakkesæt 3 dele, hårde Til patron type 250	315200 250
Emnestop Højde h 15 mm	313033 15
Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patron type 250 mm	314600 250