



## Treklo-centrerpatroner stål holder med kort konus, DIN 702-2, Udv. Ø A / konus: 200/5mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	310655 200/5
GTIN	4019208036724
Artikelklasse	36S

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
- Enhed af stål med reduceret vægt og masseinerti.
- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed.

#### Anvendelse:

Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Til spindelhoveder DIN 55029 med **Camlock-gevindtapper**.

#### Norm:

**DIN 702-2.**

#### Leveringsomfang:

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendigt og 1 sæt = 3 hærdede drejebakker, trindelt indvendigt.

#### Specialtilbehør:

**Reserve- og ekstrabakker** se nr. 314000 – 315200. **Spånstop** se nr. 312800.

#### Bemærk:

Treklo-centrerpatroner med justerbare bakker, se nr. 313120 – 313140.  
DIN 702-2 svarer til den gamle standard DIN 55029.

## Teknisk beskrivelse

Antal gevindtapper	6
Højde, uden bakker H <sub>1</sub>	74,5 mm
Højde, med bakker H <sub>2</sub>	107 mm
Gennemgang E	55 mm
maks. omdrejningstal	4000 min <sup>-1</sup>
Nøglefirkant K	11 mm
Gevindtappernes størrelse	1/2-20
Vægt	16,7 kg
Centrer-Ø B	82,5 mm
Norm	DIN 702-2
Farvekode for tilbehør	Röhms planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner