



Treklo-centrerpatroner, stål, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv. Ø A: 200mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	310505 200
GTIN	4019208526980
Artikelklasse	36S

Beskrivelse

Udførelse:

- Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
- Enhed af stål med reduceret vægt og masseinerti.
- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Fastgøres med skruer bagfra. Råflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

Norm:

DIN 702-4.

Leveringsomfang:

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendigt og 1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt indvendigt.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314000 – 315200.

Spånstop se nr. 312800.

Bemærk:

DIN 702-4 svarer til den gamle standard DIN 6350-1.

Treklo-centrerpatroner med justerbare bakker, se nr. 313120 – 313140.

Teknisk beskrivelse

Udv. Ø A	200 mm
Centrer-Ø B	160 mm
Højde, uden bakker H ₁	73,5 mm
Centrerdybde C	4 mm
Højde, med bakker H ₂	106 mm
Vægt	15,2 kg
Nøglefirkant K	11 mm
maks. omdrejningstal	4000 min ⁻¹
Gennemgang E	55 mm
Norm	DIN 702-4
Materiale	Stål
Farvekode for tilbehør	Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

Tilbehør

Drejebakkesæt 3 dele, hårde Til patron type 200	315200 200
Borebakkesæt 3 dele, hårde Til patron type 200	315000 200
Emnestop, grundmodul Højde h 15 mm	313036 15
Bakkesæt 3 dele, blød Til patron type 200 mm	314400 200
Basisbakkesæt 3 dele hærdede Til patron type 200 mm	314000 200
Emnestop Højde h 15 mm	313033 15
Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patron type 200 mm	314600 200

