



## Treklo-centrerpatroner stål holder med kort konus, DIN 702-3, Udv. Ø A / konus: 125/4mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	310705 125/4
GTIN	4019208525082
Artikelklasse	36S

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
- Enhed af stål med reduceret vægt og masseinerti.
- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed.

#### Anvendelse:

Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Til spindelhoveder DIN 55027 med gevindtapper og flangemøtrikker.

#### Norm:

**DIN 702-3.**

#### Leveringsomfang:

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendigt og 1 sæt = 3 hærdede drejebakker, trindelt indvendigt.

#### Specialtilbehør:

**Reserve- og ekstrabakker** se nr. 314000 – 315200. **Spånstop** se nr. 312800.

#### Bemærk:

Treklo-centrerpatroner med justerbare bakker, se nr. 313120 – 313140.  
DIN 702-3 svarer til den gamle standard DIN 55027.

## Teknisk beskrivelse

Højde, uden bakker H <sub>1</sub>	69 mm
Gevindtappernes størrelse	M10
Vægt	6,2 kg
Nøglefirkant K	9 mm
Gennemgang E	32 mm
Højde, med bakker H <sub>2</sub>	93 mm
Antal gevindtapper	3
maks. omdrejningstal	5500 min <sup>-1</sup>
Centrer-Ø B	63,5 mm
Norm	DIN 702-3
Farvekode for tilbehør	Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner