



## Treklo-centrerpatroner stål holder med kort konus, DIN 702-3, Udv. Ø A / konus: 250/6mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	310705 250/6
GTIN	4019208026077
Artikelklasse	36S

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
- Enhed af stål med reduceret vægt og masseinerti.
- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed.

#### Anvendelse:

Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Til spindelhoveder DIN 55027 med gevindtapper og flangemøtrikker.

#### Norm:

**DIN 702-3.**

#### Leveringsomfang:

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendigt og 1 sæt = 3 hærdede drejebakker, trindelt indvendigt.

#### Specialtilbehør:

**Reserve- og ekstrabakker** se nr. 314000 – 315200. **Spånstop** se nr. 312800.

#### Bemærk:

Treklo-centrerpatroner med justerbare bakker, se nr. 313120 – 313140.  
DIN 702-3 svarer til den gamle standard DIN 55027.

## Teknisk beskrivelse

Nøglefirkant K	12 mm
maks. omdrejningstal	3000 min <sup>-1</sup>
Gennemgang E	76 mm
Vægt	28 kg
Konusstørrelse	6
Højde, med bakker H <sub>2</sub>	124 mm
Antal gevindtapper	4
Gevindtappernes størrelse	M12
Højde, uden bakker H <sub>1</sub>	83 mm
Udv. Ø A	250 mm
Centrer-Ø B	106,4 mm
Standard	DIN 702-3
Farvekode for tilbehør	Röhms planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

## Tilbehør

Emnestop Højde h 15 mm	313033 15
Emnestop, grundmodul Højde h 15 mm	313036 15
Basisbakkesæt 3 dele hærdede Til patronstype 250 mm	314000 250
Bakkesæt 3 dele, blød Til patronstype 250 mm	314400 250
Bakkesæt 3 dele, blød Til patronstype 250 mm	314425 250
Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patronstype 250 mm	314600 250
Borebakkesæt 3 dele, hårde Til patronstype 250	315000 250

Drejebakkesæt 3 dele, hårde Til patrontype 250

315200 250