



Treklo-centrerpatroner stål holder med kort konus, DIN 702-3, Udv. Ø A / konus: 250/8mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	310705 250/8
GTIN	4019208026084
Artikelklasse	36S

Beskrivelse

Udførelse:

- Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
- Enhed af stål med reduceret vægt og masseinerti.
- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Til spindelhoveder DIN 55027 med gevindtapper og flangemøtrikker.

Norm:

DIN 702-3.

Leveringsomfang:

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendigt og 1 sæt = 3 hærdede drejebakker, trindelt indvendigt.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314000 – 315200. **Spånstop** se nr. 312800.

Bemærk:

Treklo-centrerpatroner med justerbare bakker, se nr. 313120 – 313140.
DIN 702-3 svarer til den gamle standard DIN 55027.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	3000 min ⁻¹
Højde, med bakker H ₂	124 mm
Gevindtappernes størrelse	M16
Højde, uden bakker H ₁	83 mm
Vægt	28,5 kg
Nøglefirkant K	12 mm
Antal gevindtapper	4
Gennemgang E	76 mm
Centrer-Ø B	139,7 mm
Standard	DIN 702-3
Farvekode for tilbehør	Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

Tilbehør

Bakkesæt 3 dele, blød Til patrontype 250 mm	314425 250
---	------------