



Fireklo-centrerpatroner, stål, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv. Ø A: 80mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	312505 80
GTIN	4019208028293
Artikelklasse	36S

Beskrivelse

Udførelse:

- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Enhed af stål med reduceret vægt og masseinerti.
- Høj rundløbsnøjagtighed.

Sænksmedet, derfor lang levetid og **egnet til maskiner med høje omdrejningstal.**

Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange.

Norm:

DIN 702-4.

Materiale:

Stål

Leveringsomfang:

1 sæt = 4 hærdede borebakker, trindelt udvendigt.

1 sæt = 4 hårde borebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314100 – 315300. Spånstop se nr. 312800.

Bemærk:

DIN 702-4 svarer til den gamle standard DIN 6350-1.

Teknisk beskrivelse

Højde, med bakker H ₂	53,5 mm
Gennemgang E	19 mm
maks. omdrejningstal	7000 min ⁻¹
Højde, uden bakker H ₁	39,5 mm
Udv. Ø A	80 mm
Centrer-Ø B	56 mm
Centrerdybde C	3 mm
Vægt	1,7 kg
Nøglefirkant K	6 mm
Norm	DIN 702-4
Materiale	Stål
Farvekode for tilbehør	Röhm planspiral- centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner