



## Fireklo-centrerpatroner, stål, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv. Ø A: 125mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	312505 125
GTIN	4019208032047
Artikelklasse	36S

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Enhed af stål med reduceret vægt og masseinerti.
- Høj rundløbsnøjagtighed.

Sænksmedet, derfor lang levetid og **egnet til maskiner med høje omdrejningstal.**

#### Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange.

#### Norm:

**DIN 702-4.**

#### Materiale:

Stål

#### Leveringsomfang:

1 sæt = 4 hærdede borebakker, trindelt udvendigt.

1 sæt = 4 hårde borebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

#### Specialtilbehør:

**Reserve- og ekstrabakker** se nr. 314100 – 315300. Spånstop se nr. 312800.

#### Bemærk:

DIN 702-4 svarer til den gamle standard DIN 6350-1.

## Teknisk beskrivelse

Centrerdybde C	4 mm
Højde, uden bakker H <sub>1</sub>	56 mm
maks. omdrejningstal	5500 min <sup>-1</sup>
Vægt	5,3 kg
Centrer-Ø B	95 mm
Udv. Ø A	125 mm
Nøglefirkant K	9 mm
Gennemgang E	32 mm
Højde, med bakker H <sub>2</sub>	78,5 mm
Norm	DIN 702-4
Materiale	Stål
Farvekode for tilbehør	Röhm planspiral- centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

## Tilbehør

Blokbakkesæt 4 dele, blød Til patronstype 125 mm	314700 125
--	------------