



Fireklo-centrerpatroner, stål, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv. Ø A: 200mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	312505 200
GTIN	4019208526751
Artikelklasse	36S

Beskrivelse

Udførelse:

- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Enhed af stål med reduceret vægt og masseinerti.
- Høj rundløbsnøjagtighed.

Sænksmedet, derfor lang levetid og **egnet til maskiner med høje omdrejningstal.**

Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange.

Norm:

DIN 702-4.

Materiale:

Stål

Leveringsomfang:

1 sæt = 4 hærdede borebakker, trindelt udvendigt.

1 sæt = 4 hårde borebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314100 – 315300. Spånstøp se nr. 312800.

Bemærk:

DIN 702-4 svarer til den gamle standard DIN 6350-1.

Teknisk beskrivelse

Centrerdybde C	4 mm
Gennemgang E	55 mm
Højde, uden bakker H ₁	73,5 mm
Centrer-Ø B	160 mm
Udv. Ø A	200 mm
Nøglefirkant K	11 mm
maks. omdrejningstal	4000 min ⁻¹
Højde, med bakker H ₂	106 mm
Vægt	15,8 kg
Norm	DIN 702-4
Materiale	Stål
Farvekode for tilbehør	Röhm planspiral- centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

Tilbehør

Borebakkesæt 4 dele, hårde Til patrontype 200	315100 200
Basisbakkesæt 4 dele hærdede Til patrontype 200 mm	314100 200
Blokbakkesæt 4 dele, blød Til patrontype 200 mm	314700 200