



## Fireklo-centrerpatron stål holder med kort konus, DIN 702-3, Udv. Ø A / konus: 125/4mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 312705 125/4  |
| GTIN                | 4019208033778 |
| Artikelklasse       | 36S           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet, derfor lang levetid og **egnet til maskiner med høje omdrejningstal.**

- **Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.**
- **Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.**
- **Enhed af stål med reduceret vægt og masseinerti.**
- **Høj rundløbsnøjagtighed.**

#### Anvendelse:

Til spindelhoveder DIN 55027 med gevindtapper og flangemøtrikker. Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

#### Norm:

**DIN 702-3.**

#### Materiale:

Stål

#### Leveringsomfang:

1 sæt = 4 hærdede borebakker, trindelt udvendigt.

1 sæt = 4 hårde borebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

#### Specialtilbehør:

**Reserve- og ekstrabakker** se nr. 314100 – 315300. Spånstop se nr. 312800.

**Bemærk:**

DIN 702-3 svarer til den gamle standard DIN 55027.

**Teknisk beskrivelse**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Højde, med bakker H <sub>2</sub>  | 93 mm                                       |
| maks. omdrejningstal              | 5500 min <sup>-1</sup>                      |
| Højde, uden bakker H <sub>1</sub> | 69 mm                                       |
| Gevindtappernes størrelse         | M10   |
| Gennemgang E                      | 32 mm                                       |
| Centrerkonus- Ø B                 | 63,525 mm                                   |
| Antal gevindtapper                | 3   |
| Konusstørrelse                    | 4   |
| Vægt                              | 6,7 kg                                      |
| Nøglefirkant K                    | 9 mm  |
| Udv. Ø A                          | 125 mm                                      |
| Norm                              | DIN 702-3                                   |
| Materiale                         | Stål  |
| Farvekode for tilbehør            | Röhm planspiral-<br>centrerpatron og bakker |
| Produkttype                       | Planspiralpatroner                          |

**Tilbehør**

|   |            |
|---|------------|
| Blokbakkesæt 4 dele, blød Til patrontype 125 mm | 314700 125 |
|---|------------|