



Fireklo-centrerpatron stål holder med kort konus, DIN 702-3, Udv. Ø A / konus: 200/5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	312705 200/5
GTIN	4019208026022
Artikelklasse	36S

Beskrivelse

Udførelse:

Sænkmedet, derfor lang levetid og **egnet til maskiner med høje omdrejningstal.**

- **Planspiralring sænkmedet, afbalanceret og hærdet.**
- **Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.**
- **Enhed af stål med reduceret vægt og masseinerti.**
- **Høj rundløbsnøjagtighed.**

Anvendelse:

Til spindelhoveder DIN 55027 med gevindtapper og flangemøtrikker. Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Norm:

DIN 702-3.

Materiale:

Stål

Leveringsomfang:

1 sæt = 4 hærdede borebakker, trindelt udvendigt.

1 sæt = 4 hårde borebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314100 – 315300. Spånstop se nr. 312800.

Bemærk:

DIN 702-3 svarer til den gamle standard DIN 55027.

Teknisk beskrivelse

Højde, med bakker H ₂	107 mm
Nøglefirkant K	11 mm
Antal gevindtapper	4
Konusstørrelse	5
maks. omdrejningstal	4000 min ⁻¹
Udv. Ø A	200 mm
Vægt	17,2 kg
Højde, uden bakker H ₁	74,5 mm
Gevindtappernes størrelse	M10
Gennemgang E	55 mm
Centrerkonus- Ø B	82,575 mm
Norm	DIN 702-3
Materiale	Stål
Farvekode for tilbehør	Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

Tilbehør

Blokbakkesæt 4 dele, blød Til patron type 200 mm	314700 200
Borebakkesæt 4 dele, hårde Til patron type 200	315100 200
Basisbakkesæt 4 dele hærdede Til patron type 200 mm	314100 200