



Fireklo-centrerpatron stål holder med kort konus, DIN 702-3, Udv. Ø A / konus: 250/6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	312705 250/6
GTIN	4019208524672
Artikelklasse	36S

Beskrivelse

Udførelse:

Sænkmedet, derfor lang levetid og **egnet til maskiner med høje omdrejningstal.**

- **Planspiralring sænkmedet, afbalanceret og hærdet.**
- **Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.**
- **Enhed af stål med reduceret vægt og masseinerti.**
- **Høj rundløbsnøjagtighed.**

Anvendelse:

Til spindelhoveder DIN 55027 med gevindtapper og flangemøtrikker. Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Norm:

DIN 702-3.

Materiale:

Stål

Leveringsomfang:

1 sæt = 4 hærdede borebakker, trindelt udvendigt.

1 sæt = 4 hårde borebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314100 – 315300. Spånstop se nr. 312800.

Bemærk:

DIN 702-3 svarer til den gamle standard DIN 55027.

Teknisk beskrivelse

Højde, med bakker H ₂	124 mm
Gennemgang E	76 mm
Nøglefirkant K	12 mm
Centrerkonus- Ø B	106,39 mm
maks. omdrejningstal	3000 min ⁻¹
Antal gevindtapper	4
Udv. Ø A	250 mm
Vægt	28,8 kg
Konusstørrelse	6
Højde, uden bakker H ₁	83 mm
Gevindtappernes størrelse	M12
Norm	DIN 702-3
Materiale	Stål
Farvekode for tilbehør	Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

Tilbehør

Basisbakkesæt 4 dele hærdede Til patron type 250 mm	314100 250
Borebakkesæt 4 dele, hårde Til patron type 250	315100 250
Blokbakkesæt 4 dele, blød Til patron type 250 mm	314700 250