



Rørskærer med 3 føringsruller til stålrør, til rør op til: 1.1/4tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	815101 1.1/4
GTIN	4018754329717
Artikelklasse	83A

Beskrivelse

Udførelse:

Enhed i førsteklasses stål, sænksmedet; slidstærk spindel med kunststofgreb. **Skærehjul** til stålrør af højkvalitetsstål; præcist hærdet for lang levetid. **Styreruller** i specialstål; forkromede.

Anvendelse:

Til ren og retviklet deling af rør.

Denne rørskærer gør det muligt at arbejde på rør, der er udlagt. I kraft af den skraldelignende funktion er et bevægelsesområde på 120° tilstrækkeligt.

Teknisk beskrivelse

Skærehjul, boring	7,6 mm
Til udvendig rør-Ø	1/8 – 1.1/4 tommer
Producentbetegnelse	Rørskærer RAPID 14001+3
Skærehjul, bredde	19 mm
Skærehjul-Ø	25 mm
Antal styreruller	0
Antal skærehjul	3
Produkttype	Rørskærere

Tilbehør

Indvendig / udvendig afgrater til rustfrit stål til rør-Ø til 35 mm

814920 35