

Garant**HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	122480 10
GTIN	4062406779221
Artikelklasse	11E

Beskrivelse**Udførelse:**

Specielt til spåntagning af **titan- og nikkelbasislegeringer**. Med slidstærk, ultraglat højeffektiv TiAlSiN-belægning af hensyn til **lange standtider** kombineret med **optimal boringskvalitet** og **meget lidt gratdannelse**.

Bemærk:

Spånnotlængde $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.

Form **HB**: bestilles med **nr. 122481**.

Form **HE**: bestilles med **nr. 122480** og **129100HE**.

Teknisk beskrivelse

Tolerance, nom. Ø	m7
Tilspænding f i titan > 850 N/mm ²	0,13 mm/o
Nominel Ø D _c	10 mm
Samlet længde L	89 mm
Spånnotlængde L _c	47 mm
Norm	DIN 6537 K
Skaft-Ø D _s	10 mm
Antal skær Z	2
anbefalet maksimal boreddybde L ₂	32 mm
Belægning	TiAlSiN

Skæremateriale	HM
Udførelse	4×D
Spidsvinkel	140 grader
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi	HPC
Semi-standard	ja
Farvering	pink
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Ti > 850 N/mm ²	egnet		
Inconel	egnet		
våd, maksimal	egnet		

Services

Skaftslibning Type HE	129100 HE
-----------------------	-----------