

**simturn AX klemholder med ME-spændesystem D = 5 mm, Skaft-Ø d /
borings-Ø d1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270531 20
GTIN	2050002065048
Artikelklasse	24U

Beskrivelse**Udførelse:**

Muligt udvalg af 4 forskellige kølemiddeltilførselstyper. Nem indstilling med kun to gevindstifter.

Fordel:

Klemholder til roterende indsats på forespørgsel.

Anvendelse:

Især ved lange udhæng til reducere af vibrationer.

Teknisk beskrivelse

L ₁	90 mm
Omløbermøtrik	279715 1
Producentbetegnelse	AY7H
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholdere til aksialt sporstik