

**simturn AX klemholder med ME-spændesystem D = 5 mm, Skaft-Ø d /
borings-Ø d1: 25mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 270531 25 |
| GTIN | 2050002065055 |
| Artikelklasse | 24U |

Beskrivelse**Udførelse:**

Muligt udvalg af 4 forskellige kølemiddeltilførselstyper. Nem indstilling med kun to gevindstifter.

Fordel:

Klemholder til roterende indsats på forespørgsel.

Anvendelse:

Især ved lange udhæng til reducere af vibrationer.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| L ₁ | 110 mm |
| Omløbermøtrik | 279715 1 |
| Producentbetegnelse | AY7J |
| Indvendig køling | ja |
| Produkttype | Skærholdere til aksialt sporstik |