



simturn AX klemholdere D = 4 mm, Skaft-Ø d / borings-Ø d1: 25mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270537 25
GTIN	2050002065178
Artikelklasse	24U

Beskrivelse

Anvendelse:

Ved alle standardopgaver.

Teknisk beskrivelse

Spændeskruer	279710 1
L ₁	110 mm
Producentbetegnelse	ACAS
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholdere til aksialt sporstik