



simturn AX klemholdere D = 4 mm, Skaft-Ø d / borings-Ø d1: 12mm



## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270537 12
GTIN	2050002065147
Artikelklasse	24U

## Beskrivelse

### Anvendelse:

Ved alle standardopgaver.

## Teknisk beskrivelse

Spændeskruer	279710 1
L <sub>1</sub>	70 mm
Producentbetegnelse	AE0X
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholdere til aksialt sporstik