



simturn AX klemholdere D = 4 mm, Skaft-Ø d / borings-Ø d1: 20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270537 20
GTIN	2050002065161
Artikelklasse	24U

Beskrivelse

Anvendelse:

Ved alle standardopgaver.

Teknisk beskrivelse

Spændeskruer	279710 1
L ₁	90 mm
Producentbetegnelse	AC6Y
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholdere til aksialt sporstik