

**simturn AX uddrejningsindsats, venstre, L<sub>2</sub> = 30,5 mm, Ø D<sub>min</sub>: 5,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270571 5,2
GTIN	2050002065802
Artikelklasse	24U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

**Teknisk beskrivelse**

Til boringer fra Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
Radius R	0,2 mm
Maks. stikdybde t <sub>maks</sub>	0,5 mm
f	2,45 mm
Ø D	5 mm
Producentbetegnelse	AK66X800
Nyttelængde	30,5 mm
Produktnavnsegenskab	L <sub>2</sub> = 30,5 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

**Brugerdata**

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Alu > 10% Si	egnet		

Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	40 m/min	S
GG (G)	egnet	110 m/min	K
CuZn	egnet		
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
våd, maksimal	egnet		