

Garant**Slibelærred-sparerulle (A) robust, yderst fleksibel, 25 mm × 50 m, Korn: 280****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	556960 280
GTIN	4062406780401
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

Tætvævet, robust og **yderst fleksibelt** bomuldsstof (olie- og petroleumsfast) med jævnt fordelt, kunstharpiksbundet **normalkorund (A)**. Ideel tilpasning til emnets geometri. **Højeste slibeydelse og lang standtid.**

Sparerulle i praktisk dispenserboks med sprække til hurtig visuel bestemmelse af indholdet og afrivningskniv i høj kvalitet.

Anvendelse:

Ideel til metal. Også egnet til træ- og lakbearbejdning.

Teknisk beskrivelse

Finhedsgrad	meget fin
Dybde, dispenser	205 mm
Højde, dispenser	205 mm
Slibemiddel	Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse	A

Spareruller, bredde	25 mm
Spareruller, længde	50 m
Produktnavnsegenskab	25 mm × 50 m
integreret afrivningskniv	ja
Produkttype	Slibelærred

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	betinget egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		